

SAMPLE

検査成績表

〈TEST REPORT〉

1/1

品名〈Model Name〉 (メモリハイコーダ〈MEMORY HiCORDER〉)
 形名〈Model Number〉 (MR8847)
 製造番号〈Serial No.〉 (No. 110705096)
 検査年月日〈Test Date〉 (2011-07-06)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件〈Test Conditions〉 (26.1 °C, 61 %rh)

項目 〈Item〉	結果 〈Result〉
1. 確度 〈Accuracy〉	
時間軸精度 〈Time base〉	(PASS)
2. セルフチェック 〈Self check〉	
-1.ROM,RAMチェック 〈ROM,RAM check〉	(PASS)
-2.キー、ブザー、LED チェック 〈Keyboard , Buzzer , LED check〉	(PASS)
-3.ディスプレイチェック 〈Display check〉	(PASS)
-4.CFカードチェック 〈CF card check〉	(PASS)
-5.バックライトチェック 〈Backlight check〉	(PASS)
3. 機能 〈Function〉	
-1.ユニットの識別 〈Unit discrimination〉	(PASS)
-2.ユニットデータ、ストレージ機能 〈Unit data , Storage〉	(PASS)
-3.ユニットの設定 〈Unit's settings〉	(PASS)
-4.ロジックデータ 〈Logic data〉	(PASS)
-5.マニュアルトリガ 〈Manual trigger〉	(PASS)
-6.トリガ 〈Trigger〉	(PASS)
-7.USBホスト機能、USBデバイス機能 〈USB host , USB device〉	(PASS)
-8.LAN 〈LAN Interface〉	(PASS)
-9.時計、設定のバックアップ 〈Clock , Back up〉	(PASS)
-10.外部スタート、ストップ、プリント 〈External START , STOP , PRINT〉	(PASS)
-11.キーロック 〈Key lock〉	(PASS)
-12.GO,NG端子 〈GO , NG〉	(PASS)
-13.TRIG OUT端子、EXT.TRIG端子 〈TRIG OUT , EXT.TRIG〉	(PASS)
-14.外部サンプリング 〈EXT.SMPL〉	(PASS)
4. プリンタ 〈Printer〉	
-1.プリンタチェック 〈Printer check〉	(PASS)
-2.動作チェック 〈Movement check〉	(PASS)
5. 工場オプションユニット 〈Factory optional units〉	
-1.9664HDユニット〈9664 HD UNIT〉	(PASS)
-2.9784DC電源ユニット〈9784 DC POWER UNIT〉	(PASS)

備考 〈Note〉

- ・入力オプションユニットは、別途検査とする。〈The input optional units are inspected separately〉
- ・下記製品は、検査成績表のポイントが共通であるため、代表して形名をMR8847と表記しています。
MR8847-01,MR8847-02,MR8847-03
〈Because the inspection points of Models MR8847-01,MR8847-02 and MR8847-03 are the same,
Model MR8847 is used in this data sheet to represent all three models.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()